

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire KNUX, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 160410L/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2583 160410L/30
GTIN	4067263094531
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	251038 HB7130-2
Adâncime de tăiere a_p	0,65 - 4 mm
Avans f	0,25 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	85 - 210 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7130-2
Sfărâmatător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

KNUX 160410L Categorie HB7130-2	251038 HB7130-2
---------------------------------	-----------------