

**Garant****TCMT 16T308, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260958 HB7140-1 |
| GTIN               | 4045197819321   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere**

TCMT 16T308 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

|   |                  |
|---|------------------|
| Aplicația principală                          | M                |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Categorie                                     | HB7140-1         |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm           |
| Sfârâmător de așchii                          | VS               |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 70 - 260 m/min   |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă  |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,2 - 1,5 mm     |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Finisare                           |
| Materialul sculei               | Carbura                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | TCMT 16T308                        |
| Numărul de schimbări / tășuri   | 3                                  |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |