

**Garant****Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie KNUX, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160405R/30**

### Date comandă

Numărul de comandă	GG2541 160405R/30
GTIN	4067263094555
Clasa articolului	GGN

### Descriere tehnică

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 250 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,35 - 4 mm
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Conținut	251030 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Accesorii

KNUX 160405R Categorie HB7020	251030 HB7020
-------------------------------	---------------