

**Garant****TC.T 110204, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260982 HB7140-1
GTIN	4045197819345
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TC.T 110204 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire