

Garant**VBMT 110302, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261142 HB7140-1
GTIN	4045197819376
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 110302 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Sfărâmător de așchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-1
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire