

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire KNUX, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 160405L/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2583 160405L/30
GTIN	4067263094494
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,35 - 4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	85 - 210 mm/min
Avans $f$	0,25 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	30
Conținut	251032 HB7130-2
Categorie	HB7130-2
Sfărâmatör de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

KNUX 160405L Categorie HB7130-2	251032 HB7130-2
---------------------------------	-----------------