

Garant**VBMT 160402, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261150 HB7140-1
GTIN	4045197819390
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160402 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de așchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Rază la colț	0,2 mm

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160402
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire