

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire KNUX, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 160410R/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2583 160410R/50
GTIN	4067263094524
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,65 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	85 - 210 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	251036 HB7130-2
Avans f	0,25 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7130-2
Sfărâmatör de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

KNUX 160410R Categorie HB7130-2	251036 HB7130-2
---------------------------------	-----------------