

Garant
VBMT 160404, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	261152 HB7140-1
GTIN	4045197819406
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de aşchii: VS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Sfărâmător de aşchii	VS
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire