

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire KNUX, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 160405L/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2583 160405L/50
GTIN	4067263094500
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	85 - 210 mm/min
Avans f	0,25 - 0,5 mm/rot
Conținut	251032 HB7130-2
Adâncime de tăiere a_p	0,35 - 4 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7130-2
Sfărâmatător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

KNUX 160405L Categorie HB7130-2	251032 HB7130-2
---------------------------------	-----------------