

Garant**VB.T 160408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261234 HB7140-1
GTIN	4045197819444
Clasa articolului	21G

Descriere

VB.T 160408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Categorie	HB7140-1

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire