

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire KNUX, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 160410L/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2583 160410L/50
GTIN	4067263094548
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,25 - 0,5 mm/rot
Conținut	251038 HB7130-2
Viteză de așchiere v <sub>c</sub> Aplicație principală	85 - 210 mm/min
Număr de bucăți	50
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,65 - 4 mm
Categorie	HB7130-2
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

KNUX 160410L Categorie HB7130-2	251038 HB7130-2
---------------------------------	-----------------