

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie KNUX, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160410R/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2541 160410R/50
GTIN	4067263094609
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,65 - 4 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 250 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	251036 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

KNUX 160410R Categorie HB7020	251036 HB7020
-------------------------------	---------------