

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie KNUX, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160410L/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2541 160410L/50
GTIN	4067263094623
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,65 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 250 mm/min
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	251038 HB7020
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX160410
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

KNUX 160410L Categorie HB7020	251038 HB7020
-------------------------------	---------------