

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CCMT, HB7130-2,
Dimensiune / cantitate: 09T308/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2644 09T308/30
GTIN	4067263096177
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 3,25 mm
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 170 mm/min
Conținut	260152 HB7130-2
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7130-2
Sfărâmatör de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CC.T 09T308 Categorie HB7130-2

260152 HB7130-2