

Garant**Insertie de strunjire cu prelucrare medie VCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 110304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2640 110304/50
GTIN	4067263095989
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 1,75 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Conținut	261454 HB7020
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VC.T 110304 Categorie HB7020

261454 HB7020