

HOLEX**Insertie de strunjire cu prelucrare medie VCMT, HBT020, Dimensiune / cantitate: 160408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2643 160408/50
GTIN	4067263096085
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	261476 HBT020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,5 mm
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT020
Sfărâmatător de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VCMT 160408 Categorie HBT020

261476 HBT020