

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HB7130-2,
Dimensiune / cantitate: 16T308/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2656 16T308/50
GTIN	4067263096924
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 170 mm/min
Conținut	260988 HB7130-2
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4 mm
Număr de bucăți	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT16T308
Categorie	HB7130-2
Sfărâmatore de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

TCMT 16T308 Categorie HB7130-2

260988 HB7130-2