

Garant

Plăcuță de profilat canale pentru prelucrare medie, HB7020, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 2/30

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2740 2/30 |
| GTIN | 4067263097464 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|--|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 1,1 mm |
| Număr de bucăți | 30 |
| Rază la colț R | 0,2 mm |
| Toleranță lățime de canelare w | $\pm 0,03$ mm |
| Avans f | 0,05 - 0,15 mm/rot |
| Conținut | 273725 2 |
| Categorie | HB7020 |
| Aplicația principală | P |
| Aplicație secundară | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 220 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 180 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 170 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 140 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | recomandat | 60 m/min | S |
| GG(G) | recomandat | 200 m/min | K |
| CuZn | recomandat | 250 m/min | N |
| Uni | recomandat | | |
| continuu | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |

Accesorii

Plăcuță de profilat canale pentru prelucrare medie Lățime de canelare w 2 mm

273725 2