

Garant

Plăcuță de profilat canale pentru prelucrare medie, HB7020, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 3/30

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2742 3/30
GTIN	4067263097624
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 1,7 mm
Avans f	0,1 - 0,23 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,03$ mm
Conținut	273729 3
Număr de bucăți	30
Rază la colț R	0,4 mm
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Plăcuță de profilat canale pentru prelucrare medie Lățime de canelare w 3 mm

273729 3