

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 120404/50****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2668 120404/50 |
| GTIN | 4067263097563 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Număr de bucăți | 50 |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 350 - 600 mm/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,25 - 4,25 mm |
| Conținut | 260158 HU7310 |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Categorie | HU 7310 |
| Sfărâmător de aşchii | AM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

CC.T 120404 Categorie HU7310

260158 HU7310