

Garant

Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 25/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	273760 25/3
GTIN	4045197485182
Clasa articolului	21W

Descriere

Execuție:

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității. 10×w

Notă:

$\varnothing \text{ max} = \varnothing \text{ piesei limitat în funcție de model.}$

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi.

După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	46 mm
Adâncime de retezare t_{max}	30 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lățimea funcțională L_4	26,5 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lungimea totală L	150 mm
$\varnothing \text{ maxim}$	60 mm
Lățimea cozii b	25 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurub de strângere Tip 6	279815 6
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600