

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire DCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 11T304/50****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2672 11T304/50 |
| GTIN | 4067263098027 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Conținut | 260462 HU7310 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,25 - 2,75 mm |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 350 - 600 mm/min |
| Număr de bucăți | 50 |
| Categorie | HU 7310 |
| Sfărâmatore de așchii | AM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

DC.T 11T304 Categorie HU7310

260462 HU7310