

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire DCGT, HB7310, Dimensiune / cantitate: 11T308/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2675 11T308/50
GTIN	4067263098140
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,75 mm
Conținut	260464 HB7310
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	250 - 600 mm/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7310
Sfărâmatore de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DC.T 11T308 Categorie HB7310

260464 HB7310