

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire VBGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 110302/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2681 110302/50
GTIN	4067263098409
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	261222 HU7310
Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 1,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Număr de bucăți	50
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT110302
Categorie	HU 7310
Sfărâmător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

