

**Garant**

**Dorn cu prindere hidraulică HT cu orificii ale canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, Ø de strângere D1: 16mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	307553 16
GTIN	4045197644831
Clasa articolului	31H

**Descriere****Execuție:**

- **Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.**
- **Flexibile datorită folosirii bușelor intermediare.**

**Avantaj:**

- **Momente cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranța procesului.**
- **Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unor suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.**

**Aplicație:**

- **Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.**
- **Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.**

**Livrare:**

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Conductă de agent de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, manșoane de reducere nr. 302135 - 302187.

**Notă:**

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	54 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	52,5 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică