

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire VBGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 160404/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2681 160404/30
GTIN	4067263098430
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,5 mm
Conținut	261232 HU7310
Număr de bucăți	30
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT160404
Categorie	HU 7310
Sfărâmător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

