



Dorn cu prindere hidraulică HPH, HSK-A 63, Ø de strângere D1: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	307610 10
GTIN	2050001671189
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.
- Cu gaură Balluffchip.
- Este posibilă reglarea axială.
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.

Avantaj:

- Momente cu transmisibilitate maximă, care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unor suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.

Aplicație:

- Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bușe intermediare Cod 302135 - 302180, pentru Ref. 12, 20 și 32.

Lungime activă dimensiune A: 85 mm

Ø D₃: 36 mm

Ø D₂: 30 mm

Ø exterior D: 50 mm

L₁: 59 mm

L₂: 32 mm

Descriere tehnică

L ₁	59 mm
Ø D ₂	30 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Ø D ₃	36 mm
Cuplu transmisibil M _D	130 Nm
Lungime activă dimensiune A	85 mm
L ₂	32 mm
Greutate	1,2 kg
Interval de reglaj V	10 mm
Filet M	M8×1
Ø exterior D	50 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 63

309880 63