

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire VBGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 110304/30****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2681 110304/30 |
| GTIN | 4067263098416 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 350 - 600 mm/min |
| Conținut | 261224 HU7310 |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Număr de bucăți | 30 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,25 - 1,75 mm |
| Categorie | HU 7310 |
| Sfărâmatör de aşchii | AM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

VB.T 110304 Categorie HU7310

261224 HU7310