



Bucșă de prindere ER VARIA, V5, pentru dimensiuni de bucșe elastice ER: 25



Date comandă

Numărul de comandă	319805 25
GTIN	2050001077899
Clasa articolului	33E

Descriere

Avantaj:

- Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum și schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
- Sculele sunt plasate pe mașină reglate în prealabil.
- Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicație:

În special pentru găurire și centruire.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 și VX4 la 5,7 Nm se poate obține cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiți dincolo de opritor. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm setul de curățare EWS Clean

Descriere tehnică

Pentru bucșe elastice tip ER	25
Lungime activă dimensiune A	30 mm
Ø exterior D	42 mm

Suport	V5
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică