



## Cap de portcuțit cu schimbare rapidă, Tip: A



### Date comandă

Numărul de comandă	318000 A
GTIN	4045197315694
Clasa articolului	36A

### Descriere

#### Aplicație:

Se așează și se fixează capul portcuțit cu suprafața de bază rectificată plan, pe cel mai neted suport posibil. În acest scop trebuie ca gaura discului de centrare să fie strunjită corespunzător în prealabil. Ajustarea se realizează folosind suportul încastat pentru barele de alezat și bara de alezat, care este reglată unghiular față de planșaibă. Apoi se amplasează indicatorul pe reperul zero al șabei de acoperire și se strânge puternic șurubul de strângere. Pentru lucrările de strunjire de precizie sau pentru degroșările dificile se recomandă fixarea știftului prin 2 știfturi de centrare. Găurile sunt disponibile.

#### Livrare:

Inclusiv 1 pârgie excentrică pentru Cod 318000, 1 cheie de strângere pentru Cod 318100; 318200.

### Descriere tehnică

Înălțime	54 mm
Cursă maximă A	48 mm
Înălțime maximă a vârfului sculei h	20 mm
Tip	A
Ø găurii plăcii de centrare	10 mm

Ø găurii capului	20 mm
Secțiunea maximă a SB	100 mm
Putere maximă de antrenare a strungului	1,472 kW
Lățime	100 mm
Tip produs	Portcuțit

## Accesorii

Suport pentru alezat cu schimbare rapidă Tip A	318200 A
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip A16/75	318100 A16/75
Bandă de întindere sistem de fixare și poziționare Recomandat pentru cap de portcuțit A	318150 A
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip A20/90	318100 A20/90
Portsculă cu eliberare rapidă fără cuțit Tip A	318600 A
Suport cu schimbare rapidă cu gaură cilindrică Tip A	318300 A
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip A16/90	318100 A16/90
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip A20/75	318100 A20/75