

Garant**Burghiu de centrare CNC la 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210400 20
GTIN	4045197557568
Clasa articolului	21M

Descriere tehnică

Lungimea tăișului L ₂	10 mm
Ø capului de filetat D	20 mm
Lungime cap I	25 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,8 mm/rot
Referință de prindere	20 mm
Serie	TopCut
Categorie	HB730
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Număr de dinți Z	2
Unghiul la vârf	90 grad
Coadă tip	GARANT TopCut
Răcire interioară	nu

Tip produs

Placuță pentru găurirea
de centruire și găurire**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	160 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

Cheie de montaj Tip 16X5

219987 16X5

Adaptor pentru chei dinamometrice Tip 16X5

219986 16X5