

 kurtz ersa

Aparat rapid de lipit Multi-Sprint, ERSA Tip: 960ED



Date comandă

Numărul de comandă	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Clasa articolului	04C

Descriere

Execuție:

Aparat de lipit electric foarte ușor cu element de încălzire PTC. **Timp de încălzire cca. 20 de secunde.** Prin apăsarea periodică este posibilă distribuția uniformă a caldurii pe zona de lipire. Vârf de lipire cu încălzire din interior și randament ridicat. Cablu de alimentare de 1,5 m.

Aplicație:

Special în domeniul de montare și reparații deoarece aparatul de lipire poate fi utilizat în mod universal la **interval de la 15 – 100 W** (ca aparat standard de lipire).

Descriere tehnică

Temperatura vârfului de lipit după 3 minute	350 °C
Puterea maximă de încălzire	150 W
Lățimea vârfului de lipit	3,2 mm
Putere de încălzire	75 W
Greutate fără cablu de alimentare	100 g
Tip ERSA	960ED
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aparat de lipit

Accesorii

Vârf de lipire Denumirea producătorului 832CDLF	082400 832CDLF
Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g Ø sârmei de lipire 1 mm	082365 1
Vârf de lipire Denumirea producătorului BDLF	082400 BDLF
Pompă de absorbție PDD03, plastic, antistatică	082355
Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g Ø sârmei de lipire 1,5 mm	082365 1,5
Vârf de lipire Denumirea producătorului 832EDLF	082400 832EDLF
Vârf de lipire Denumirea producătorului 832SDLF	082400 832SDLF