

AEG

Mașină de găurit cu percuție, Tip: SB2E1100RV



Date comandă

Numărul de comandă	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit cu percuție, ultraperformantă cu

- Funcționare pe dreapta / stânga.
 - Cuplaj de siguranță.
 - Mandrină metalică cu strângere rapidă FIXTEC.
 - Cutie de viteze cu 2 trepte pentru un moment ridicat și adaptare optimă la material.
- Mașină de găurit de 1100 W cu percuție compactă și performantă cu sistem antivibrații (AVS).

Avantaj:

Sistem antivibrații.

Livrare:

Inclusiv mandrină metalică cu strângere rapidă 1,5 – 13 mm, mâner suplimentar, limitator de reglare a adâncimii, geantă de transport.

Notă:

Mandrinely recomandate sunt prezentate în grupa 34.

Descriere tehnică

Momentul maxim	60 Nm
----------------	-------

Vibrație maximă conform EN	13,7 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în beton	22 mm
Denumirea producătorului	SB2E1100RV
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Turație maximă treapta 2	3200 min ⁻¹
Greutate	2,9 kg
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Putere absorbită	1100 W
Turație maximă treapta 1	1000 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Mașină de găurit cu percuție