

Garant**Cap de frezare pentru șanfrenare 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210390 10
GTIN	4045197523518
Clasa articolului	21M

Descriere tehnică

Ø de tăiere D	10 mm
Lungimea tăișului L ₂	7 mm
Lungime cap l	13 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max} în oțel < 900 N/mm ²	3 mm
Unghi teșitură	45 grad
Referință de prindere	10 mm
Avans f _z în oțel < 900 N/mm ²	0,06 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max} pentru canale complete	5
Lungimea totală L	26,9 mm
Număr de dinți Z	3
Serie	TopCut
Categorie	HB730
Materialul sculei	Carbură
Unghi la vârf teșitor	90

Standard	Normă de lucru
Tip	N
Direcția de așchiere	orizontal
Răcire interioară	nu
Tip de coadă	GARANT TopCut
Tip produs	Capăt de frezat cu fixare pe filet

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	160 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

Cheie de montaj Tip 8X3	219987 8X3
-------------------------	------------

Adaptor pentru chei dinamometrice Tip 8X3

219986 8X3