

mato

Furtun armat cu racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri, Racord filetat: M10



Date comandă

Numărul de comandă	083586 M10
GTIN	4016553254001
Clasa articolului	08H

Descriere

Adaptat pentru:

Pompe de gresare cu racord filetat M10×1.

Descriere tehnică

Racord filetat	M10×1
Presiune de plesnire a furtunului	1650 bar
Ø furtun	16 mm
Lungimea totală	300 mm
Tip produs	Furtun