

# AEG

## Ciocan rotopercutor, Tip: KH28SXE



### Date comandă

Numărul de comandă	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Clasa articolului	07A

### Descriere

#### Execuție:

- Mașină rotopercutantă de 1010 W multifuncțională, cu adaptor FIXTEC, pentru schimbarea foarte rapidă între suporturile SDS-plus și mandrina cu strângere rapidă.
- Mecanism pneumatic de percuție.
- Electronica de comandă cu preselecția continuă a turației și a numărului de bătăi.
- Cuplaj de siguranță cu fricțiune.
- Cutie de viteze cu 2 trepte.
- Stop rotație și blocarea dălții în 16 poziții pentru lucrări ușoare de dăltuire.
- Stop percuție pentru găurire și înșurubare.
- Mâner Soft-Grip pentru confortul sporit al utilizatorului.

#### Avantaj:

Adaptor FIXTEC pentru suportul SDS-Plus.

#### Livrare:

Inclusiv adaptor FIXTEC, mandrină cu strângere rapidă 1,5 – 13 mm, suport SDS-plus, mâner suplimentar, limitator de reglare a adâncimii, geantă de transport.

### Descriere tehnică

Greutate	2,8 kg
----------	--------

Putere absorbită	1010 W
Turație maximă treapta 1	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Număr maxim de percuții	5000 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	15,4 m/s <sup>2</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	28 mm
Energie de impact	2,8 J
Denumirea producătorului	KH28SXE
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Coadă tip	SDS Plus
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Ciocan combinat