

**Garant**
**APET 180505 FR, HU7810, Tip: ALU**


### Date comandă

Numărul de comandă	215202 ALU
GTIN	4045197600288
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p_{max}} = 9$  mm.

Rază la colț: 0,5 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,2 mm

### Descriere tehnică

Tip	ALU
Avans $f_z$ per dinte	0,2 mm
Rază la colț	0,5 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APET 180505 FR
Categorie	HU7810
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	600 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		