



## Aparat universal de lipit, Putere de încălzire: 30W



### Date comandă

Numărul de comandă	082100 30
GTIN	4003008047004
Clasa articolului	04C

### Descriere

#### Execuție:

Aparate de lipit industriale cu durată lungă de viață, cu **vârf din aliaj Ersadur pentru utilizare îndelungată** (durabilitate de 30 de ori mai mare decât a vârfurilor uzuale pentru lipit din crom). **Timp de încălzire 3 min.** (Ref. 300 cca. 5 min.). Cablu de alimentare din cauciuc 1,5 m (PVC la Ref. 30). **Cu suport** (nu este Ref. 30). Aparat de lipit Ersă cu suport atașabil.

### Descriere tehnică

Greutate fără cablu de alimentare	80 g
Putere de încălzire	30 W
Lățimea vârfului de lipit	3,1 mm
Recomandat pentru secțiuni transversale Cu de până la	2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura vârfului de lipit după 3 minute	380 °C
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aparat de lipit

### Accesorii

Vârf de lipire Denumirea producătorului 32KD	082400 32KD
Pompă de absorbție PDD03, plastic, antistatică	082355
	082365 1

Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g  
Ø sârmei de lipire 1 mm

Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g  
Ø sârmei de lipire 1,5 mm

082365 1,5