

SWISS TOOLS

**Bare de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A:
63/12-180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	320385 63/12-180
GTIN	2050001715418
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Distanță între vârfurile axelor f	27 mm
Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	50 mm
Lungime activă dimensiune A	180 mm
Mărimea plăcuței	12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Piese de schimb	S01
Ø cozii	63 mm
Lungime utilă L _N	158 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Suporturi pentru strunjit

Accesorii

Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01