



Aparat universal de lipit, Putere de încălzire: 150W



Date comandă

Numărul de comandă	082100 150
GTIN	4003008069488
Clasa articolului	04C

Descriere

Execuție:

Aparate de lipit industriale cu durată lungă de viață, cu **vârf din aliaj Ersadur pentru utilizare îndelungată** (durabilitate de 30 de ori mai mare decât a vârfurilor uzuale pentru lipit din crom). **Timp de încălzire 3 min.** (Ref. 300 cca. 5 min.). Cablu de alimentare din cauciuc 1,5 m (PVC la Ref. 30). **Cu suport** (nu este Ref. 30). Aparat de lipit performant pentru secțiuni ale cuprului de până la 6 mm².

Descriere tehnică

Recomandat pentru secțiuni transversale Cu de până la	6 mm ²
Temperatura vârfului de lipit după 3 minute	450 °C
Greutate fără cablu de alimentare	245 g
Putere de încălzire	150 W
Lățimea vârfului de lipit	5,3 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aparat de lipit

Accesorii

Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g Ø sârmei de lipire 1 mm	082365 1
---	----------

Pompă de absorbție PDD03, plastic, antistatică	082355
Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g Ø sârmei de lipire 1,5 mm	082365 1,5
Vârf de lipire Denumirea producătorului 152JD	082400 152JD