



Șurub de tragere etanșat, forma A, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 50



Date comandă

Numărul de comandă	308610 50
GTIN	4045197150936
Clasa articolului	32Z

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

Notă:

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

ISO 7388-3 corespunde vechiului standard DIN 69872.

Etanșat – cu inel O.

Descriere tehnică

L ₁	34 mm
Unghiul A	15 grad
Recomandat pentru con ISO	50
Ø cap D ₁	28 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 50
Moment de strângere maxim	150 Nm

Lungimea totală L	74 mm
Filet M	M24
Ø gulerului D	36 mm
Deschiderea cheii	30 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388-3
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308825 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50