

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Mandrină performantă cu autostrângere, Tip: 160/16****Date comandă**

Numărul de comandă	341000 160/16
GTIN	4045197308351
Clasa articolului	33A

**Descriere****Execuție:**

Mandrină **ultraperformantă** cu trei bacuri, cu execuție de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forță mare de strângere. Se desface manual foarte ușor. Bacurile sunt călite și se pot înlocui.

**Aplicație:**

Pe mașinile de găurit manuale precum și pe mașinile de găurit cu coloană, mașinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

**Standard:****DIN 238****Descriere tehnică**

Gama de prindere	3 - 16 mm
Conul mandrinei	B 16
Lungime mandrină închisă	109 mm
Tip	160/16
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	15,733 mm
Lungimea mandrină deschisă	95,5 mm
Ø exterior	56 mm

Tip produs

Mandrină fără cheie