



Mandrină cu coroană dințată Prima, Tip: 16/18



Date comandă

Numărul de comandă	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Clasa articolului	39R

Descriere

Execuție:

Bacurile sunt călite.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

Descriere tehnică

Lungime mandrină închisă	98 mm
Tip	16/18
Gama de prindere	1 - 16 mm
Conul mandrinei	B 18
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	17,78 mm

Ø exterior	56,5 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S3
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată