

**Vârf rotativ ușor pentru strung, Con Morse: 4****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 320655 4      |
| GTIN               | 5907412202723 |
| Clasa articolului  | 36C           |

**Descriere****Execuție:**

- **Unghi la vârf de 60°.**
- **Execuție ușoară.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță.**

**Descriere:**

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

**Aplicație:**

În special pentru prelucrarea pieselor mici pe strunguri mici și mari.

Ø carcasi D: 60 mm

Lungimea totală L: 196,5 mm

Lungime utilă B: 94,5 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 38 mm

Bătaie radială maximă: 0,006 mm

Lungimea vârfului C: 43,5 mm

**Descriere tehnică**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Con Morse             | CM4      |
| Ø carcasi D           | 60 mm    |
| Bătaie radială maximă | 0,006 mm |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Cel mai mare Ø al vârfului 60° A | 38 mm                  |
| Turație maximă                   | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Lungimea vârfului C              | 43,5 mm                |
| Lungime utilă B                  | 94,5 mm                |
| Pentru piese cu greutate de      | 400 kg                 |
| Lungimea totală L                | 196,5 mm               |
| Tip produs                       | Vârf de centrare       |