



Dorn pentru prinderea mandrinelor cu fixare pe con, Ø cozii / conul mandrinei: 10/12mm



Date comandă

Numărul de comandă	342300 10/12
GTIN	4045197294906
Clasa articolului	32X

Descriere

Execuție:

Călit complet și rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună deoarece nu sunt presate aşchii în suprafața călită și loviturile ușoare nu provoacă creștături.

Execuție de precizie cu coadă cilindrică.

Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de frezat, automate etc. Coada cilindrică poate fi prinsă în **bucșe elastice sau în portșcule pentru freză.**

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Descriere tehnică

Ø conului D	12,065 mm
Lungimea cozii cilindrice	40 mm
Conul mandrinei DIN 238	B 12
Ø cozii	10 mm
Tip produs	Suport pentru mandrină