



## Mandrină cu coroană dințată Prima, Tip: 10/12



### Date comandă

Numărul de comandă	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Clasa articolului	39R

### Descriere

#### Execuție:

Bacurile sunt călite.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

#### Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

### Descriere tehnică

Tip	10/12
Lungime mandrină închisă	60,5 mm
Conul mandrinei	B 12
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	12,065 mm
Gama de prindere	0,8 - 10 mm

Ø exterior	34,5 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S2
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată