



## Vârf rotativ ușor pentru strung, Con Morse: 5



### Date comandă

Numărul de comandă	320675 5
GTIN	5907412202730
Clasa articolului	36C

### Descriere

#### Execuție:

- **Unghi la vârf 60°.**
- **Execuție ușoară, nu necesită întreținere.**

#### Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

#### Aplicație:

Pentru strunguri, pentru degroșare și finiițe.

Ø carcusei D: 90 mm

Lungimea totală L: 257,5 mm

Lungime utilă B: 128 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 40 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Lungimea vârfului C: 49,5 mm

### Descriere tehnică

Con Morse	CM5
Bătaie radială maximă	0,005 mm
Ø carcusei D	90 mm
Turație maximă	3000 min <sup>-1</sup>

Pentru piese cu greutate de	2000 kg
Lungime utilă B	128 mm
Lungimea vârfului C	49,5 mm
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	40 mm
Lungimea totală L	257,5 mm
Tip produs	Vârf de centrare