



Vârf rotativ pentru strung, vârf din carbură cu piuliță de extragere, Con Morse: 4



Date comandă

Numărul de comandă	321250 4
GTIN	4019208059648
Clasa articolului	35R

Descriere

Execuție:

- **Unghi la vârf 60°.**
- **Cu vârf din carbură pentru ambori mici cu piulițe de retragere.**
- **Corpul și vârful sunt călite (permit corectarea ulterioară prin rectificare).**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoiească sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Pentru prelucrarea **pieselor cu diametre mici la turații mari.**

Ø carcasa D: 70 mm

Lungime utilă B: 102,5 mm

Ø carburii H: 14 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Pentru piese cu greutate de: 500 kg

Descriere tehnică

Lungime utilă B	102,5 mm
Ø carcsei D	70 mm
Bătaie radială maximă	0,005 mm
Ø carburii H	14 mm
Con Morse	CM4
Pentru piese cu greutate de	500 kg
Tip produs	Vârf de centrare