

Garant**Dorn cilindric, SK 40, Pentru Ø capului de filetat D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210575 16
GTIN	4045197522825
Clasa articolului	21Z

Descriere**Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială $\leq 10 \mu\text{m}$** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Pentru Ø capului de filetat D	16 mm
Lungime utilă L_1	30 mm
Ø exterior d_1	15,8 mm
Lungime activă dimensiune A	49 mm
Moment de strângere recomandat	15 Nm
Referință de prindere	40 mm
Serie	TopCut

Suport	SK 40
Răcire interioară	da
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare